




TENSIOMETRES AUTOMATIQUE CONNECTE

SM - 86B008



Caracteristiques :

- Caracteristiques : Dimensions : 260 x 220 x 228 mm
- Poids : 1600 g (sans batterie)
- Alimentation : DC 6V (1,5V, 4 piles AA), adaptateur inclus
- Plage de pression artérielle : 30 mmHg ~ 280 mmHg
- Plage de mesure du pouls : 40 à 199 minutes par minute
- Précision : pression 3 mmHg pouls 5
- %Stockage : 90 mesures de 2 personnes
- Intervalle d'affichage : 1 mmHg



Comment mesurer la tension artérielle

1. Ouvrez le brassard en appuyant sur le bouton de déverrouillage.
2. Manches longues, etc. Veuillez tirer les manches.
3. Placez votre bras gauche sur le brassard et fixer le
4. Ajustez le brassard à un angle approprié.